

www.autelec.es

AUTELEC

MG-707



Fats and Acidity Meter

Medidor de Rendimiento de aceituna, acidez de aceituna y riqueza grasa en orujos y alpechines

www.autelec.es

Características

APLICACIONES

Valoración en recepción, normativa de producción, control de calidad, análisis, etc. de:

- Aceitunas y semillas oleaginosas
- Embutidos y productos cárnicos
- Mayonesas y salsas
- Piensos, semillas, etc.
- Quesos y derivados lácteos
- Pescados y derivados
- Patatas chip...

DETERMINACIÓN

- Colocar en vaso la muestra a analizar (no es preciso pesar).
- El disolvente es añadido automáticamente.
- 0,2 a 1 minuto en extractor según productos.
- Filtrado rápido en prensa.
- Medición e impresión de resultados.

DATOS TÉCNICOS

Campo de medición: De 0% a 100%
 Peso muestras: De 40 a 50 g.
 Resolución: 0,1%
 Error típico: 0,1%
 Alimentación: 220V \pm 10% - 50-60 Hz

	MG-707	HR-302
Consumos:	50w.	1 000 w.
Pesos:	33 Kgs.	64 Kgs.
Medidas mm.:	550x350x440	390x400x490

Disolvente recomendado: Heptano. (Fácil recuperación, economía, seguridad, etc.)
 Consumo disolvente: 85 g./determinación.

*Datos Aproximados

APPLICATIONS

Valuation in reception, standard production, quality control, analysis, etc. for:

- Olives and oily seeds.
- Any kind of sansage and fleshy products.
- Mayonaises and sauces.
- Fodders, seeds, etc.
- Cheese and lacteons products.
- Potatoes chip...

DETERMINATION

- Placing the sample in a vesel to analyze (not necessary to weight).
- Solvent added automatically.
- From 0,2 to 1 in extractor depending on products.
- Fast filtering in press.
- Measurement and results printed.

TECNICAL FACTS

Measurement field: From 0% to 100%
 Sampes weight: From 40 to 50 g.
 Resolution: 0,1%
 Typical error: 0,1%
 Power requeriment: 220V \pm 10% - 50-60 Hz

	MG-707	HR-302
Consumption:	50w.	1000w.
Weight:	33 Kgs.	64 Kgs.
Measurement mm.:	550x350x440	390x400x490

Recomended solvent: Heptano. (Easy recovery, Economical, Security, etc.)
 Consumption solvent: 85 g./Measurement.

* Approximates facts



Es un producto, AUTELEC
 Manufactured by, AUTELEC

PRECISIÓN
 RAPIDEZ
 SENCILLEZ

Sin Balanzas
 Sin Dosificadores
 Con impresión de resultados
 Con lectura digital directa
 Automático con microprocesador

PRECISENESS
 QUICKNESS
 EASINESS

Without Scales
 Without Dosages
 Results printed
 Direct digital reading
 Automatic with microprocessor